

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Trennwand mit Sichtfenster-Flügeltüren, Typ: 2000-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	940084 2000-1
GTIN	4062406565091
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40x20G mit Trennwand. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Eingehängte Mitteltrennwand mit  $\square$  9x9 mm im 37-mm-Raster, mit einem festen und 2 höhenverstellbaren Fachböden. Tragfähigkeit der eingehängten Mitteltrennwand bzw. des abgehängten Abteils: 200 kg.

**Bestückung:**

Anzahl Fachboden Breite 20G: 3

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Trennwand und Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Gewicht	114 kg
Griff Positionierung	mitte
Breite in G	40
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Breite	1000 mm
Nutzhöhe	1845 mm
Höhe	2000 mm
Tiefe in G	20
ComfortClose	nein
Tiefe	500 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 20	940550 20
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11