

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Trennwand mit Sichtfenster-Flügeltüren, Typ: 2000-3**Bestelldaten**

Bestellnummer	940084 2000-3
GTIN	4062406565114
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40x20G mit Trennwand. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Durchgehende Mitteltrennwand mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster, alle Fachböden höhenverstellbar.

Bestückung:

Anzahl Fachboden Breite 20G: 5

Lieferumfang:

Schrank inklusive Trennwand und Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite	1000 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
ComfortClose	nein
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Griff Positionierung	mitte
Gewicht	142 kg
Tiefe	500 mm
Breite in G	40
Tiefe in G	20
Nutzhöhe	1845 mm
Höhe	2000 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 20	940550 20