

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Trennwand mit Sichtfenster-Flügeltüren, Typ: 2000-2**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 940084 2000-2 |
| GTIN | 4062406565107 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40x20G mit Trennwand. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Eingehängte Mitteltrennwand mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster, mit 2 festen und 4 höhenverstellbaren Fachböden. Tragfähigkeit der eingehängten Mitteltrennwand bzw. der abgehängten Abteile: 200 kg.

Bestückung:

Anzahl Fachboden Breite 20G: 6

Anzahl Fachboden Breite 40G: 1

Lieferumfang:

Schrank inklusive Trennwand und Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

| | |
|---|--|
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg |
| Tiefe in G | 20 |
| Schrank-Fronten | Sichtfenster-Flügeltür |
| Gewicht | 118 kg |
| Breite | 1000 mm |
| Griff Positionierung | mitte |
| Tiefe | 500 mm |
| Höhe | 2000 mm |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |
| Breite in G | 40 |
| Nutzhöhe | 1845 mm |
| ComfortClose | nein |
| Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1000 kg |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesinsatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schrank Bauart | Basisschrank |
| Produktart | Fachbodenschrank |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Schiebegriff für GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Fachboden für Schrank- / Abteibreite in G 20 | 940550 20 |
| Fachboden für Schrank- / Abteibreite in G 40 | 940550 40 |