

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Trennwand mit Vollblech-Flügeltüren, Typ: 2000-2



Bestelldaten

Bestellnummer	940082 2000-2
GTIN	4062406565077
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 40x20G mit Trennwand. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Eingehängte Mitteltrennwand mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster, mit 2 festen und 4 höhenverstellbaren Fachböden. Tragfähigkeit der eingehängten Mitteltrennwand bzw. der abgehängten Abteile: 200 kg.

Bestückung:

Anzahl Fachboden Breite 20G: 6

Anzahl Fachboden Breite 40G: 1

Lieferumfang:

Schrank inklusive Trennwand und Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Griff Positionierung	mitte
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
ComfortClose	nein
Gewicht	118 kg
Tiefe in G	20
Nutzhöhe	1845 mm
Höhe	2000 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite in G	40
Breite	1000 mm
Tiefe	500 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteilmbreite in G 20	940550 20
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11