

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Trennwand und Schubladen mit Vollblech-Flügeltüren, Typ: 2000-3**Bestelldaten**

Bestellnummer	940102 2000-3
GTIN	4062406565220
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40x20G mit Mitteltrennwand und Schubladen Tiefe 16G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schubladen Fronthöhe 125 mm. Durchgehende Mitteltrennwand mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster, alle Fachböden höhenverstellbar.

Bestückung:

Anzahl Fachboden Breite 20G: 4

Anzahl Schubladen 16×16G: 3

Lieferumfang:

Schrank inklusive Trennwand sowie Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
Breite in G	40
Griff Positionierung	mitte
Breite	1000 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladen Nutzbreite	400 mm
Gewicht	162 kg
Höhe	2000 mm
ComfortClose	nein
Schubladen Nutzbreite in G	16
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Nutzhöhe	1845 mm
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Tiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe in G	16
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 20	940550 20
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen- Fronthöhe 125 mm	940640 125
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11