

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Trennwand und Schubladen mit Sichtfenster-Flügeltüren,
Typ: 2000-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	940104 2000-2
GTIN	4062406561192
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40x20G mit Mitteltrennwand und Schubladen Tiefe 16G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schubladen Fronthöhe 125 mm. Eingehängte Mitteltrennwand mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster, mit 2 festen und 4 höhenverstellbaren Fachböden. Tragfähigkeit der eingehängten Mitteltrennwand bzw. der abgehängten Abteile: 200 kg.

Bestückung:

Anzahl Fachboden Breite 20G: 6
Anzahl Fachboden Breite 40G: 1
Anzahl Schubladen 16×16G: 2
Anzahl Schubladen 36×16G: 1

Lieferumfang:

Schrank inklusive Trennwand sowie Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

ComfortClose	nein
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Höhe	2000 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Gewicht	142 kg
Nutzhöhe	1845 mm
Schubladen Nutzbreite	400 mm
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Breite in G	40
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Tiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	16
Schubladen Nutzbreite in G	36
Tiefe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutztiefe in G	16
Breite	1000 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Griff Positionierung	mitte
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940550 40
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 20	940550 20
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940642 125
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940640 125