

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Trennwand und Schubladen mit Sichtfenster-Flügeltüren,
Typ: 2000-3****Bestelldaten**

Bestellnummer	940104 2000-3
GTIN	4062406561208
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40x20G mit Mitteltrennwand und Schubladen Tiefe 16G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schubladen Fronthöhe 125 mm. Durchgehende Mitteltrennwand mit □ 9x9 mm im 37-mm-Raster, alle Fachböden höhenverstellbar.

Bestückung:

Anzahl Fachboden Breite 20G: 4

Anzahl Schubladen 16x16G: 3

Lieferumfang:

Schrank inklusive Trennwand sowie Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	2000 mm
Schubladen Nutzbreite	400 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutztiefe in G	16
Tiefe	500 mm
Breite in G	40
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Tiefe in G	20
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Breite	1000 mm
Schubladen Nutzbreite in G	16
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
ComfortClose	nein
Gewicht	162 kg
Griff Positionierung	mitte
Nutzhöhe	1845 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 125 mm

940640 125

Schiebegriff für GridLine Typ GP11

914226 GP11

Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 20

940550 20