

HEDI

Maschinenleuchte, Typ: 9LED-BR



Bestelldaten

Bestellnummer	081305 9LED-BR
GTIN	4003644022540
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, universell einsetzbare Leuchten, mit Ein-/ Aus-Schalter, 3 m Gummianschlussleitung.

Alle HEDI® Maschinen-/ Arbeitsplatzleuchten kommen serienmäßig mit Tischklemmen, integriertem Magnet und 4 Schrauben zur flexiblen Befestigung der Leuchte auf diversen Untergründen.

Mit 3 Helligkeitsstufen für optimierte Ausleuchtung des Arbeitsplatzes, innovatives Design erlaubt Begutachtung des Objekts von oben durch die Leuchte, verlängerter 600 mm Metallgelenkschlauch.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Netzbetrieben
ATEX-Zone	keine
Lichtstrom	750 lm

IP-Schutzart	IP 20
Lichtleistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Produktart	Maschinenleuchte