

# HEDI

## Maschinenleuchte, Typ: 6LED



### Bestelldaten

Bestellnummer	081301 6LED
GTIN	4003644000111
Artikelklasse	08B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochwertige, universell einsetzbare Leuchten, mit Ein-/ Aus-Schalter, 3 m Gummianschlussleitung.

Alle HEDI® Maschinen-/ Arbeitsplatzleuchten kommen serienmäßig mit Tischklemmen, integriertem Magnet und 4 Schrauben zur flexiblen Befestigung der Leuchte auf diversen Untergründen.

Klassische Maschinenleuchte in Breitstrahl-Ausführung. Lampenkopf durch Kugelgelenk um 340° dreh- und schwenkbar. Inklusive austauschbarem Leuchtmittel.

#### Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

### Technische Beschreibung

Lichtleistung	7 W
ATEX-Zone	keine
Lichtfarbe	kaltweiß

Energieversorgung	Netzbetrieben
IP-Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme	7 W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtstrom	621 lm
Leuchtmittel	LED
Produktart	Maschinenleuchte