

HEDI

Maschinenleuchte, Typ: 3LED



Bestelldaten

Bestellnummer	081301 3LED
GTIN	4003644014941
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, universell einsetzbare Leuchten, mit Ein-/ Aus-Schalter, 3 m Gummianschlussleitung.

Alle HEDI® Maschinen-/ Arbeitsplatzleuchten kommen serienmäßig mit Tischklemmen, integriertem Magnet und 4 Schrauben zur flexiblen Befestigung der Leuchte auf diversen Untergründen.

Klassische Maschinenleuchte in Breitstrahl-Ausführung. Lampenkopf durch Kugelgelenk um 340° dreh- und schwenkbar. Inklusive austauschbarem Leuchtmittel.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Technische Beschreibung

Lichtstrom	480 lm
Lichtfarbe	kaltweiß
Leuchtmittel	LED

Lichtleistung	5,5 W
ATEX-Zone	keine
Farbtemperatur	6500 K
Leistungsaufnahme	5,5 W
Energieversorgung	Netzbetrieben
IP-Schutzart	IP 20
Produktart	Maschinenleuchte