

**Garant**
**Radien-Wendeplatten-Satz, HB225, Typ / Radius R: 16/1-3**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	231528 16/1-3
GTIN	4062406565596
Artikelklasse	21Y

**Beschreibung**
**Ausführung:**

2-schneidige Radien-Wendeschneidplatten.

**Verwendung:**

Für konvexe Radien an Außen- $\emptyset$  oder in Bohrungen.

**Passend für:**

Nr. 231500 Gr. 16

**Inhalt:**

je 1 Radien-Wendeplatte Nr. 231527: Gr. 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3

**Technische Beschreibung**

Sorte	HB225
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

**Anwenderdaten**

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	250 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	250 m/min	N

Alu > 10% Si	geeignet	250 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	65 m/min	S
GG(G)	geeignet	110 m/min	K
CuZn	geeignet	250 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		