



Kompakt-Längenmessgerät Millimar C 1200, Typ: 1200M



Bestelldaten

Bestellnummer	434707 1200M
GTIN	4059192063528
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes Gehäuse mit hochauflösendem, kontrastreichem TFT-Farbdisplay. Anschluss für 1 induktiven Taster. Anzeige stufenlos neigbar für optimalen Blickwinkel. Die Messrichtung ist umschaltbar. Netz- und Batteriebetrieb.

Funktion:

- **Dynamische Messfunktionen: Max, Min, Max-Min.**
- **Zentrieren der Anzeige auf die Mitte der Toleranzgrenzen.**
- **Passwortsperre für Menü.**

Verwendung:

Als Anzeige für einen induktiven Taster für einfache Messaufgaben (+ A, – A). Ideal für den stationären und mobilen Einsatz in Werkstatt und Fertigung. Für induktiven Taster mit Mahr-Kompatibilität.

Lieferumfang:

Inklusive Steckernetzgerät (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498938.

Technische Beschreibung

maximale Auflösung	0,1 µm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Messbereich	±3 bis ±5000 µm
Länge	150 mm
Breite	130 mm
Gewicht	1 kg
Skalierung einstellbar	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Höhe	170 mm
Kompatibilität	Mahr
Anzeige	digital
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Produktart	Anzeigegerät

Zubehör

Anschlusskabel Typ USB2	498938 USB2
Anschlusskabel Typ R2	498938 R2
Induktiver Längenmesstaster Typ 2004T	434760 2004T
Anschlusskabel Typ D2	498938 D2
Induktiver Längenmesstaster steckbar Typ 1300MA	434750 1300MA
Induktiver Längenmesstaster Typ 2004M	434760 2004M
Induktiver Längenmesstaster steckbar Typ 1300TA	434750 1300TA