

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Digitaler Außen-Schnelltaster mit Messkontakt Kugel, Messbereich: 0-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	438573 0-50
GTIN	2050002053175
Artikelklasse	46Q

**Beschreibung****Ausführung:**

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Kugelmessauflagen. **Digitalanzeige des Absolutwertes.**

Durch Eingabe von **Preset-Werten** können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

**Funktion:**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3.

**Sonderzubehör:**

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2, Datenkabel Nr. 497440 und Funkadapter Nr. 498954 Gr. A5.

**Technische Beschreibung**

Messkontaktlänge unten Hf	30 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	167 mm
HM-Tastkugel-Ø	3 mm
Messbereich	0 - 50 mm
Wiederholpräzision	0,03 mm

Messkraft	0,9 - 1,2 N
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Anzahl enthaltener Batterien	2
IP-Schutzart	IP 67
Fehlergrenze	0,05 mm
Messkontaktlänge oben Hb	30 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Zifferschrittwert umschaltbar	0,001 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,002 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,005 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,01 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,02 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,05 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C7
Produktart	Außen-Schnelltaster

## Dienstleistungen

Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S
DAkKS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S