

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitaler Außen-Schnelltaster mit Messkontakt Kugel, Messbereich: 0-30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	438573 0-30
GTIN	2050002053168
Artikelklasse	46Q

Beschreibung**Ausführung:**

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Kugelmessauflagen. **Digitalanzeige des Absolutwertes.**

Durch Eingabe von **Preset-Werten** können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3.

Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2, Datenkabel Nr. 497440 und Funkadapter Nr. 498954 Gr. A5.

Technische Beschreibung

Messkontaktlänge oben Hb	30 mm
Messkraft	1 - 1,5 N
Messkontaktlänge unten Hf	30 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	115 mm
Wiederholpräzision	0,02 mm

Messbereich	0 - 30 mm
Anzahl enthaltener Batterien	2
Energieversorgung	Batteriebetrieben
IP-Schutzart	IP 67
Fehlergrenze	0,04 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
HM-Tastkugel-Ø	3 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,001 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,002 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,005 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,01 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,02 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,05 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C7
Produktart	Außen-Schnelltaster

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S
Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S