

**Garant**

**Mini-Stechplatte zum Einstecken innen Vollradius rechts, HB720, Ø Dmin / w:  
11/0,8mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	270050 11/0,8
GTIN	4062406566234
Artikelklasse	21I

**Technische Beschreibung**

Plattenstärke T	4 mm
Spitzen-Mitten-Abstand $L_3$	6,7 mm
Vorschub f	0,02 - 0,03 mm/U
Stechbreite w	0,8 mm
Plattengröße Ø d	8 mm
maximale Schnitttiefe $t_{max}$	2,3 mm
Mindest-Ø $D_{min}$	11 mm
Radius R	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Serie	Mini
Sorte	HB720

Produktart

Mini-Wechselschneidplatte

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	60 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	30 m/min	S
GG(G)	geeignet	60 m/min	K
CuZn	geeignet	80 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
unterbrochen	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		