

Garant**Power Q mini Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für
Wendeschneidplatten ANGX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	213054 32/5
GTIN	4062406566463
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Hochvorschubfrässystem für **kleinere Bearbeitungsdurchmesser** und **größere Einsatziefen**.
Besonders **effektiv durch hohe Schneidenanzahl**.

Ersatzteil:

Wendeschneidplatten-Schrauben-Set Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	58 mm
Auskräglänge L ₁	120 mm
Bohrzirkularfräsen a _p	1 mm
Gesamtlänge L _{ges}	200 mm
Rampingwinkel α _{max}	0,82 Grad
Ø D ₃	26 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	20 Grad
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	62 mm

Innenkühlung	ja
Schaft-Ø D _s h6	32 mm
Ramplinglänge L für α _{max}	24,4 mm
Schneiden-Ø D _c	32 mm
passende Wendeschneidplatte	ANGX10T308ZE.R
Anzahl Schneiden Z	5
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser