

Garant
**Power Q mini Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten
ANGX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/4mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	213056 25/4
GTIN	4062406566586
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Hochvorschubfrässystem für **kleinere Bearbeitungsdurchmesser** und **größere Einsatziefen**.
Besonders **effektiv durch hohe Schneidenanzahl**.

Ersatzteil:

Wendeschneidplatten-Schrauben-Set Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Technische Beschreibung

Ø D ₃	19 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Rampinglänge L für α _{max}	17,4 mm
Schneiden-Ø D _c	25 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	44 mm
Serie	Power Q
Bohrzirkularfräsen a _p	1 mm

passende Wendeschneidplatte	ANGX10T308ZE.R
Innenkühlung	ja
Rampingwinkel α_{\max}	1,15 Grad
Aufnahmegewinde M	M12
$\varnothing D_2$	21 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gesamtlänge L_{ges}	35 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser