

Garant
**Power Q mini Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten
ANGX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/5mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	213056 32/5
GTIN	4062406566593
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Hochvorschubfrässystem für **kleinere Bearbeitungsdurchmesser** und **größere Einsatziefen**.
Besonders **effektiv durch hohe Schneidenanzahl**.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	29 mm
Gesamtlänge L _{ges}	40 mm
Aufnahmegewinde M	M16
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	62 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Rampinglänge L für α _{max}	24,4 mm
Serie	Power Q

Innenkühlung	ja
Rampingwinkel α_{\max}	0,82 Grad
Anzahl Schneiden Z	5
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	32 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1 mm
passende Wendeschneidplatte	ANGX10T308ZE.R
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser