

Garant
**Power Q mini Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten
ANGX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 42/7mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	213056 42/7
GTIN	4062406566623
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Hochvorschubfrässystem für **kleinere Bearbeitungsdurchmesser** und **größere Einsatziefen**.
Besonders **effektiv durch hohe Schneidenanzahl**.

Ersatzteil:

Wendeschneidplatten-Schrauben-Set Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Technische Beschreibung

Aufnahmegewinde M	M16
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Rampinglänge L für α_{max}	34,4 mm
Rampingwinkel α_{max}	0,58 Grad
Ø D_2	29 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1 mm
passende Wendeschneidplatte	ANGX10T308ZE.R

Schneiden-Ø D _c	42 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Anzahl Schneiden Z	7
Serie	Power Q
Innenkühlung	ja
Ø D ₃	36 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	78 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	82 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser