

Garant**Power Q mini Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten
ANGX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	213058 40/5
GTIN	4062406566715
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Hochvorschubfrässystem für **kleinere Bearbeitungsdurchmesser** und **größere Einsatziefen**.
Besonders **effektiv durch hohe Schneidenanzahl**.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	5
Einstellwinkel κ	20 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1 mm

Innenkühlung	ja
Schneiden-Ø D_c	40 mm
Serie	Power Q
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	74 mm
Rampinglänge L für α_{max}	32,4 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
passende Wendeschneidplatte	ANGX10T308ZE.R
Rampingwinkel α_{max}	0,62 Grad
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser