

**Garant****Power Q mini Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten ANGX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 66/8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	213058 66/8
GTIN	4062406566784
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochvorschubfrässystem für **kleinere Bearbeitungsdurchmesser** und **größere Einsatziefen**. Besonders **effektiv durch hohe Schneidenanzahl**.

**Ersatzteil:**

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>min</sub>	126 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>max</sub>	130 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	20 Grad
Ramplinglänge L für α <sub>max</sub>	58,4 mm

Gesamtlänge $L_{ges}$	40 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Bohrzirkularfräsen $a_p$	1 mm
Innenkühlung	ja
passende Wendeschneidplatte	ANGX10T308ZE.R
Rampingwinkel $\alpha_{max}$	0,34 Grad
$\varnothing D_3$	60 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	66 mm
Aufnahmebohrungs- $\varnothing$	22 mm
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser