

**Akku-Handkreissäge, Typ: GKS18V68C****Bestelldaten**

Bestellnummer	078183 GKS18V68C
GTIN	3165140931786
Artikelklasse	03B

Beschreibung**Ausführung:**

Leistungsstarke 18 V **Akku-Kreissäge mit BITURBO Technologie.**

- **Integrierter VAC-Adapter für einfaches manövrieren. Adapter um 360° drehbar.**
- **Bestmögliche Ergonomie für maximale Kontrolle und Komfort.**
- **Intelligente Bremse für sicheres Stoppen mit minimiertem Kick-Back.**
- **Ausgestattet mit professionellem 18 V System für leichte bis schwere Anwendungen.**

Lieferumfang:

Inklusive Sägeblatt, Parallelführung.

Hinweis:

Kreissägeblätter finden Sie unter 583920.

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073866.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	18 V
Gewicht	4,7 kg
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Sägeblatt-Bohrungs-Ø	30 mm
Akkuart	Lithium-Ion

Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Gewicht ohne Akku	3,8 kg
maximale Drehzahl	6250 min ⁻¹
Energieversorgung	Akkubetrieben
Sägeblatt-Ø	190 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
maximale Schnitttiefe 90°	57 mm
Anzahl enthaltener Akkus	0
Herstellerbezeichnung	GKS 18V-68 C
Ausführung	Tauchkreissäge
Produktart	Säge

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073851 B18
Kreissägeblattexpert for Aluminium Blatt-Ø D 190 mm	583920 190
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073854 B18
Akku-Ladegerät Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Akku-Ladegerät Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akku-Ladegerät Typ 1880CV	073866 1880CV
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073853 B18
Kreissägeblatt Metall, Wechselzahn mit Faseuniversal Blatt-Ø D 190 mm	584095 190
Kreissägeblatt Holz, Wechselzahnuniversal Blatt-Ø D 190 mm	584075 190