




Eckfräser 90° MFW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten TOMT, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	226400 32/4
GTIN	4960664914098
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsfräser mit neu entwickelter Dreieck-Wendeschneidplatte zum Eck- und Nutfräsen und Ramping bei geringeren Schnittkräften und erhöhter Stabilität.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	32 mm
Ramplinglänge L für α_{max}	26,25 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	59 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	62 mm
Anzahl Schneiden Z	4
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	6 mm
Auskraglänge L_1	32 mm
Wendeplattenschraube	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
passende Wendeschneidplatte	TOMT060508
Ramplingwinkel α_{max}	0,44 Grad
Gesamtlänge L_{ges}	130 mm
Ø D_3	27 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube Typ 1	229723 1
---------------------	----------