

Garant**NPT-Reibahle 1:16, NPT: 1/16****Bestelldaten**

Bestellnummer	162650 1/16
GTIN	4067263912217
Artikelklasse	110

Beschreibung**Ausführung:**

Zum **Vorbereiten von kegeligen NPT-Gewinden**. Spiralisierte Ausführung, mit zylindrischem Schaft und Vierkant.

Technische Beschreibung

Schneidenlänge L_c	17 mm
kleiner $\varnothing D_3$	5,95 mm
Schaft-Vierkant \square	4,9 mm
Gesamtlänge L	70 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Schaft- $\varnothing D_s$	6 mm
großer $\varnothing D_2$	7 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Kegelverhältnis	1:16
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch

Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		