



## Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 10mm<sup>2</sup>



### Bestelldaten

Bestellnummer	729456 10
GTIN	4062406566821
Artikelklasse	72B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.

Exakte **Parallelverpressung** mit synchron angetriebenen Pressbacken. DIN-gerechte **Vierkant-Crimpung** = optimale Kontaktflächen.

### Technische Beschreibung

ganze Länge	190 mm
für Leiterquerschnitt	0,08 - 10 mm <sup>2</sup>
Norm	DIN 46228
Produktart	Crimpzange