

 steinel**Akku Heißluftgebläse 18V, Typ: 063993****Bestelldaten**

Bestellnummer	078323 063993
GTIN	4007841063993
Artikelklasse	07E

**Beschreibung****Ausführung:**

Kompaktes Akku Heißluftgebläse mobile heat MH 5 bietet vier anwendungsspezifische Programme. Luftmenge in sechs Stufen digital regulierbar (bis 300 l/min).

**Lieferumfang:**

Version ohne Akku und ohne Ladegerät, Koffer.

**Hinweis:**

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – Nr. 073890.

**Technische Beschreibung**

Akkuspannung	18 V
Leistungsaufnahme	2200 W
Verpackung	Transportkoffer
Lufttemperatur	50 - 500 °C
Luftvolumenstrom	300 l/min
Anzahl enthaltener Akkus	0

Energieversorgung	Akkubetrieben
Herstellerbezeichnung	MH5
Gewicht	660 g
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Produktart	Heißluftgebläse

---

## Zubehör

Ladegerät Typ ASC55	078328 ASC55
Akku Typ CAS-8	078327 CAS-8
Ladegerät Typ ASC145	078328 ASC145