



Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 16mm²



Bestelldaten

Bestellnummer	729467 16
GTIN	4062406566838
Artikelklasse	72B

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.

Exakte **Parallelverpressung** mit synchron angetriebenen Pressbacken. DIN-gerechte **Sechskant-Crimpung** = platzsparend. Crimpform gemäß DIN 46228.

Technische Beschreibung

für Leiterquerschnitt	0,08 - 6 mm ²
für Leiterquerschnitt	10 - 16 mm ²
ganze Länge	190 mm
Norm	DIN 46228
Produktart	Crimpzange