



## Fräs-Wendeschneidplatte TOMT 060508ER-SM, für Eckfräser, PR1535, Typ: INOX



### Bestelldaten

Bestellnummer	226439 INOX
GTIN	4960664914029
Artikelklasse	25A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Verbesserte Spanabfuhr mit einzigartiger Spanleitstufenkonstruktion der Wendeschneidplatten. Der maximale axiale Spanwinkel von 17° sorgt für geringe Schnittkräfte.

#### Verwendung:

Die SM-Geometrie ist die 1. Wahl für geringere Schnittkräfte.

### Technische Beschreibung

Vorschub $f_z$	0,08 - 0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
ISO-Code Wendeschneidplatte	TOMT 060508ER-SM
Eckenradius	0,8 mm
Typ	INOX
Sorte	PR1535
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		