



Fräs-Wendeschneidplatte TOMT 060508ER-GM, für Eckfräser, CA6535, Typ: S



Bestelldaten

Bestellnummer	226442 S
GTIN	4960664914005
Artikelklasse	25A

Beschreibung

Ausführung:

Verbesserte Spanabfuhr mit einzigartiger Spanleitstufenkonstruktion der Wendeschneidplatten. Der maximale axiale Spanwinkel von 17° sorgt für geringe Schnittkräfte.

Verwendung:

Die GM-Geometrie ist die 1. Wahl für die allgemeine Bearbeitung.

Eckenradius: 0,8 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: TOMT 060508ER-GM

Vorschub f_z : 0,08 - 0,2 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Vorschub f_z	0,08 - 0,2 mm
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TOMT 060508ER-GM
Typ	S

Sorte	CA6535
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	40 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		