



## Aufsatzbacke Stahl, weich für Backen-Schnellwechselsystem, Backenbreite: 125mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	362653 125
GTIN	4260729450388
Artikelklasse	34A

### Beschreibung

#### Ausführung:

**SolidCLAMP®. Das innovative Click and Go System für einen einfachen und schnellen Backenwechsel an verschiedensten Schraubstöcken.**

Weitere Backenbreiten auf Anfrage.

#### Vorteil:

- **Schnellster Backenwechsel – Erhöhung der Maschinenlaufzeiten durch minimale Rüstkosten.**
- **Höchste Wiederholgenauigkeit bei frei wählbarer Spannkontur.**
- **Herstellerunabhängiger Einsatz der Aufsatzbacken– Einfacher Tausch der Backen von Schraubstockhersteller 1 auf Schraubstockhersteller 2.**
- **Keine Schraubverbindungen, dadurch keine Spänenester.**

#### Funktion:

Schnelles und einfaches **Einklicken** der Aufsatzbacken auf die Grundbacken. Kein lästiges Verschrauben der Backen auf den Schraubstock notwendig.

#### Werkstoff:

Einsatzstahl.

#### Passend für:

Grundbacken Nr. 362635 Gr. 4, 6, 7, 9, 11 und 12 (System 2).

System: 2

Material: Stahl

Material: Stahl

Backenhöhe h: 36 mm

---

## Technische Beschreibung

Backenhöhe h	36 mm
Material	Stahl
System	2
Produktart	Schraubstock-Backen