

**Kroepelin**  
 Längenmesstechnik

## Digitaler Innen-Schnelltaster mit langen Tastarmen, Messbereich: 13-43mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	438979 13-43
GTIN	2050002053182
Artikelklasse	46Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. **Digitalanzeige des Absolutwertes.**

Durch Eingabe von **Preset-Werten** können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

#### Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3, Bedienungsanleitung.

#### Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2; Datenkabel Nr. 497440; Funkadapter Nr. 498954 Gr. A5.

### Technische Beschreibung

maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	127 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Zifferschrittwert umschaltbar	0,01 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,05 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,002 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,02 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,005 mm

Zifferschritt看wert umschaltbar	0,001 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
maximale Nutttiefe	6,5 mm
Messbereich	13 - 43 mm
Fehlergrenze	0,04 mm
Wiederholpräzision	0,02 mm
minimale Nuttbreite	2 mm
HM-Tastkugel-Ø	1,3 mm
Messkraft	1,2 - 1,7 N
IP-Schutzart	IP 67
Anzahl enthaltener Batterien	2
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C7
Produktart	Innen-Schnelltaster

## Dienstleistungen

KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S
DAkkS-KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S

## Zubehör

Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965