

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitaler Innen-Schnelltaster mit langen Tastarmen, Messbereich: 70-100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	438979 70-100
GTIN	2050002053212
Artikelklasse	46Q

**Beschreibung****Ausführung:**

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. **Digitalanzeige des Absolutwertes.**

Durch Eingabe von **Preset-Werten** können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

**Funktion:**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3, Bedienungsanleitung.

**Sonderzubehör:**

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2; Datenkabel Nr. 497440; Funkadapter Nr. 498954 Gr. A5.

**Technische Beschreibung**

maximale Nuttiefe	8,5 mm
Messkraft	1,3 - 1,8 N
minimale Nutbreite	2,5 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messbereich	70 - 100 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Zifferschriftwert umschaltbar	0,002 mm

Zifferschritt看wert umschaltbar	0,05 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,01 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,005 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,001 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,02 mm
IP-Schutzart	IP 67
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	127 mm
Fehlergrenze	0,04 mm
Anzahl enthaltener Batterien	2
Wiederholpräzision	0,02 mm
HM-Tastkugel-Ø	2 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C7
Produktart	Innen-Schnelltaster

## Dienstleistungen

KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S
DAkkS-KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S

## Zubehör

Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965