



LED-Akku-Leuchte 0-Version ohne Akku, 18 V, Typ: M18HOSALC



Bestelldaten

Bestellnummer	073211 M18HOSALC
GTIN	4058546340490
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Li-Ionen-Akku-Leuchten mit hoher Leuchtstärke.

- **Sehr robuster 18 Volt LED-Baustrahler mit Stativ.**
- **Stoßfester Strahlerkopf mit 3 separaten und individuell verstellbaren LED-Modulen.**
- **Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem 18V Akku oder mit Kabel.**
- **Integriertes M18™ Akku Ladegerät sowie 2,1 Ampere USB Ladegerät.**

Funktion:

IP34: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 2,5$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Passend für:

Milwaukee 18 V Akkus (Nr. 073816 MB18 und 073827 MB18).

Lieferumfang:

Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 34
ATEX-Zone	keine

Energieversorgung	Akkubetrieben
Lichtstrom Stufe 2	4000 lm
Leuchtdauer Stufe 2	5 h
Gewicht inklusive Akku	11100 g
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuart	Lithium-Ion
Leuchtmittel	LED-Lampe
Akkuspannung	18 V
Lichtstrom	6000 lm
Leuchtdauer Stufe 3	10 h
Herstellerbezeichnung	M18 HOSALC-0
Lichtstrom Stufe 3	1700 lm
Produktnamensattribut	18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Produktart	Arbeitsleuchte