



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen-Anlegeleiter mögliche Stufenanzahl 9, 13, für kleine Stauräume, mit Teleskopfunktion, Stufenanzahl: 9



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 966096 9 |
| GTIN | 4031405407626 |
| Artikelklasse | 96Y |

Beschreibung

Ausführung:

Teleskopleiter aus Aluminium mit stabilen Dreieckrohr-Holmen, abriebfest eloxiert. 80 mm tiefe, geriffelte **Stufen** und 2 Antrittssprossen (50 mm). Hochfeste Stufen- / Holmverbindung. Stufen- / Sprossenabstand 300 mm. Maximale Belastung 150 kg. Bequeme Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion. Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.

Norm:

DIN EN 131.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|-----------|
| Gewicht | 10,2 kg |
| Stufenanzahl | 9 |
| Material | Aluminium |
| Breite | 470 mm |
| Sprossen-/Stufentiefe | 85 mm |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Tritt Ausführung | Stufe |
| Leiterlänge ausgefahren | 3 m |
| Leiterlänge zusammengeschoben | 0,76 m |
| Arbeitshöhe ca. | 3,8 m |
| Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg |
| Produktart | Anlegeleiter |