

**JEPSON** POWER**HM-Kreissägeblatt Drytec® Ø 320×25,4 mm, für dickwandiges Material,  
Anzahl Zähne: 72****Bestelldaten**

Bestellnummer	078242 72
GTIN	4260052466957
Artikelklasse	07E

**Beschreibung****Ausführung:**

Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für präzise Schnitte.

- **Arbeitssicherheit: Dünnwandig, vibrationsarm, geräuschreduziert.**
- **Sehr hohe Standzeiten.**
- **Hohe Schnittqualitäten.**
- **5× Nachschärfen möglich.**
- **Universell einsetzbar für Stahl, Kunststoffe, NE-Metalle (nicht Nr. 078236).**

**Hinweis:**

Weitere Spezialsägeblätter z.B. für Aluminium, INOX sind auf Anfrage lieferbar.

**Technische Beschreibung**

Zähnezahl optimiert für	Materialstärke 2,5 – 4 mm
Schnittbreite B	2,2 mm
Anzahl Zähne	72
passend für	078234 Gr. 8320

geeignet für Material

für dickwandiges Material

Produktart

Kreissägeblatt