



Fiberscheiben-Stützteller TURBO PAD 3 hart/gerippt, Außen-Ø: 180mm



Bestelldaten

Bestellnummer	566688 180
GTIN	4018875763872
Artikelklasse	56V

Beschreibung

Ausführung:

Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.

Harter, nicht verformbarer Fiberscheiben-Stützteller. Auflagefläche **fein gerippt zur optimalen Kornabstützung** im Kanten- und Flächenschliff. Spezialkunststoff mit **sehr hoher Temperaturbeständigkeit**. Ideal für **grobe Schleif- und Schrupparbeiten** in Körnung 36 bis 60.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	8500 min ⁻¹
Außen-Ø	180 mm
Härtegrad	hart
Gewinde	M14
Produktart	Stützteller

