

Ansell**Handschuh-Paar HyFlex® 11-819 ESD, Handschuhgröße: 7****Bestelldaten**

Bestellnummer	094354 7
GTIN	10076490614024
Artikelklasse	04P

Beschreibung**Ausführung:**

HyFlex® 11-819 ESD. Perfekte Kombination von Tragekomfort, Fingerbeweglichkeit und ESD-/ Touchscreen-Kompatibilität. Schutzprodukt gegen elektrostatische Entladung. Als Bestandteil der Erdungskette kann er auch in explosionsgefährdeten Bereichen getragen werden. Mit Dermatest® dermatologisch getestet, Öko-Tex zertifiziert.

Norm:

EN 16350

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.

Technische Beschreibung

Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuhgröße	7

Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
Inhalt	12
Handschuheigenschaft	Touchscreen geeignet
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	latexfrei
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
EN 388	3121A
Trägermaterial	Nylon Spandex
Beschichtung	Nitrilschaum
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Präzision
Länge	195 mm
Farbe	blau
Gewicht	16,6 g
Stricktechnologie	18G
Verwendung	mehrweg
Material	Nitrilschaum
Schnittschutzklasse	A
Produktart	Mehrzweckhandschuhe