



Akku- / Netz-Radio, Typ: M12RCDAB



Bestelldaten

Bestellnummer	073960 M12RCDAB
GTIN	4058546325107
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, spritzwassergeschütztes (IP54) Baustellenradio für Netz- und Akkubetrieb. Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion. DAB+, AM und FM Tuner.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel, 2 Pufferbatterien, AUX Anschlusskabel, ohne Akkus.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Akkus	0
Frequenzbereich	Radiofrequenz AM
Frequenzbereich	Radiofrequenz FM
Frequenzbereich	Radiofrequenz DAB
Höhe	386 mm

Breite	155 mm
Länge	523 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Gewicht	1,9 kg
Herstellerbezeichnung	M12RCDAB+-0
Akkuspannung	12 V
IP-Schutzart	IP 54
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Produktart	Radio

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18	073816 MB18
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C