

Grenzwellennutenlehre, Typ: A



Bestelldaten

Bestellnummer	484409 A
GTIN	2050002070943
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschusseite. Gutseite mit **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164. Lehenkörper aus gehärtetem Stahl.

Grenzwellennutenlehre mit Zwischenmaß und ISO-Passung z.B. Nr. 484409 Gr. **15,8 M6** oder zahlenmäßiger Toleranz z.B. 484409 Gr. **41,04 +0,01/-0,02**.

Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Hinweis:

Gewünschte Toleranzklasse definieren. Bei Bestellung **Toleranzfeldlage (A– ZC)** und Grundtoleranzgrad (7– 13) oder zahlenmäßige Toleranz angeben. Lehen für Grundtoleranzgrad 6 und feinere Toleranzen auf Anfrage möglich.

Technische Beschreibung

Nennmaß	2 - 5,999 mm
Toleranzfeld	ZA
Toleranzfeld	T
Toleranzfeld	X
Toleranzfeld	P
Toleranzfeld	ZC

Toleranzfeld	M
Toleranzfeld	D
Toleranzfeld	F
Toleranzfeld	H
Toleranzfeld	J
Toleranzfeld	Z
Toleranzfeld	R
Toleranzfeld	N
Toleranzfeld	G
Toleranzfeld	Y
Toleranzfeld	S
Toleranzfeld	EF
Toleranzfeld	E
Toleranzfeld	CD
Toleranzfeld	FG
Toleranzfeld	V
Toleranzfeld	B
Toleranzfeld	C
Toleranzfeld	ZB
Toleranzfeld	K
Toleranzfeld	U
Toleranzfeld	JS
Toleranzfeld	A
Qualität	9
Qualität	12
Qualität	13
Qualität	11
Qualität	8
Qualität	10

Qualität	7
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 7164
Kalibrierung	L6
Produktart	Grenzwellennutlehre

Dienstleistungen

Kalibrierung Grenzlehrdorn maximaler Ø 20 mm	028300 20
--	-----------