



Akku-Bohrschrauber, Typ: GSR1828



Bestelldaten

Bestellnummer	070243 GSR1828
GTIN	4059952559742
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Bohrschrauber

- **Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
- **Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
- **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
- **Softgrip.**

Hervorragende Ergonomie und angenehmeres Handling durch **kompaktes Design.**

Motorbremse für präzises Arbeiten.

Lieferumfang:

Inklusive 3x 18 V / 3 Ah Li-Ionen Akku, Ladegerät, L-Boxx.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863–073867.

Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Herstellerbezeichnung: GSR 18V-28

Anzahl enthaltener Akkus: 3

Akkuart: Lithium-Ion

Akkuspannung: 18 V

maximales Drehmoment weich: 28 N·m
maximales Drehmoment hart: 63 N·m

Technische Beschreibung

Schnellspannfutter Spannbereich	13 mm
Herstellerbezeichnung	GSR 18V-28
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Akkuspannung	18 V
Anzahl enthaltener Akkus	3
maximales Drehmoment weich	28 N·m
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	38 mm
Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	8 mm
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 1900 min ⁻¹
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 500 min ⁻¹
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximales Drehmoment hart	63 N·m
Gewicht	1,1 kg
Produktart	Bohrschrauber

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ 1880CV	073866 1880CV
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V	073855 B12