

RUNPOTEC
IM KABELNUTZ-SPEZIALIST**Multifunktionskamera RC2, Sondenlänge: 30m****Bestelldaten**

Bestellnummer	814878 30
GTIN	9120045475562
Artikelklasse	86A

Beschreibung**Ausführung:**

Multifunktionskamera für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit RTG Ø 6 mm, wie PowerRex (Nr. 814868), Runposticks (Nr. 814877), Runpo1 (Nr. 814865) und Glasfaserstab (Nr. 814882).

- **3,5 Zoll TFT LCD Farb-Display; Focus Distanz 30 mm – 80 mm.**
- **Kamerakopf mit 345000 Pixel (640×480); Bildwinkel 64°.**
- **6× LED im Kamerakopf integriert.**
- **Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf und Kabel).**
- **230V oder Akku-Betrieb.**

Verwendung:

Ideal für Leerrohre (ab Innen-Ø 14 mm), abgehängte Decken, Schächte- und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektionen.

Lieferumfang:

1 Runpocam RC2 mit **Kabel (30 m)** inkl. Spule im Systemkoffer, je 1 2-fach USB-Ladestecker 230 V und 12 V (Kfz), 1 USB- Kabel 3 m, 1 LED-AKKU-Hochleistungslampe 320 Lumen inkl. Ladekabel, 1 Micro Memory Card 8 GB, 1 Runpogleiter mit Frontgewinde, 1 Systemgleiter, 1 Magnet Fang-Set, 1 Verbindungsgewinde SET RTG Ø 6 mm, 1 Fanghaken, 1 biegsamer Aufsatz 12 cm, 1 Gewindeaufsatz RC2.

Technische Beschreibung

Kameraauflösung	640×480 px
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Bildöffnungswinkel	64 Grad
Sondenlänge	30000 mm
Displaygröße	3,5 Zoll
Serie	RC2
Anzeige	LCD
Sonden-Ø	13 mm
Produktart	Endoskop