



Akku-Kreissäge, Typ: M18FMCS66



Bestelldaten

Bestellnummer	078207 M18FMCS66
GTIN	4058546325077
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Metallkreissäge 66 mm.

- **Großer Metallspansammler fängt beim Schneiden entstehende Rückstände auf und bietet die erforderliche Sichtbarkeit.**
- **Trockenschneidtechnologie ermöglicht ein schnelles, sauberes und gratfreies Metallschneiden.**

Lieferumfang:

Inklusive M12-18FC Ladegerät, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Startersets finden Sie ab Nr. 073814 und Nr. 073839. Passendes Kreissägeblatt finden Sie ab Nr. 584075.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Akkukapazität	12 Ah

maximale Drehzahl	4000 min ⁻¹
Anzahl enthaltener Akkus	1
Herstellerbezeichnung	M18FMCS66-121C
maximale Schnitttiefe 90°	66 mm
Ausführung	Handkreissäge
Gewicht	7,5 kg
Akkuart	Lithium-Ion
Akkuspannung	18 V
Sägeblatt-Bohrungs-Ø	16 mm
Sägeblatt-Ø	203 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ HB 18 V
Produktart	Säge

Zubehör

Kreissägeblatt Holz, Wechselzahnuniversal Blatt-Ø D 190 mm	584075 190
Kreissägeblatt Holz, Wechselzahnuniversal Blatt-Ø D 350 mm	584075 350
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Kreissägeblatt Holz, Wechselzahnuniversal Blatt-Ø D 210 mm	584075 210
Kreissägeblatt Holz, Wechselzahnuniversal Blatt-Ø D 160 mm	584075 160
Kreissägeblatt Holz, Wechselzahnuniversal Blatt-Ø D 230 mm	584075 230
Kreissägeblatt Holz, Wechselzahnuniversal Blatt-Ø D 300 mm	584075 300
Akku-Ladegerät Typ M18DFC	073840 M18DFC
Akku-Ladegerät Typ M1418C6	073840 M1418C6

Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB12	073811 MHB12
Kreissägeblatt Holz, Wechselzahnuniversal Blatt-Ø D 250 mm	584075 250
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku-Ladegerät Typ M1218SC	073840 M1218SC