

Garant
Fräs-Wendeschneidplatte XNEX040308, für Eckfräser, HB7525, Typ: ST900

Bestelldaten

Bestellnummer	215195 ST900
GTIN	4062406569914
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Ausführung:

Doppelseitig 3-schneidige Wendeschneidplatten. Leistungsfähige Schneidstoffe für **äußerste Prozesssicherheit**.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$: 2 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,12 mm

Plattenstärke S: 3.18 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,12 mm
Eckenradius	0,8 mm
Typ	ST900
Plattenstärke S	3.18 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNEX 040308
Sorte	HB7525

Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	335 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	280 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	240 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	220 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		