

KERN**Präzisionswaage, Typ FCB, maximaler Wägebereich: 30000g**

Bestelldaten

Bestellnummer	479512 30000
GTIN	4045761202665
Artikelklasse	47D

Beschreibung

Ausführung:

- **Netz- und Batteriebetrieb möglich. Auto-Off nach 3 Minuten.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).**
- **Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 5, 10, 25, 50 Stück. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.**
- **Rezeptur: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).**

KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232 oder USB, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.
Zweitanzeige an der Waagen-Rückseite.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

Sonderzubehör:

Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61; interner Akku auf Anfrage. Datenkabel, Drucker auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Tiefe	323 mm
Reproduzierbarkeit	0,2 g

Breite	270 mm
Abmessung Wägeplatte	253×227 mm
Einschwingzeit	3 s
Ablesung	0,2 g
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Energieversorgung	Akkubetrieben
Stückgewicht minimal	2 g
maximaler Wägebereich	0 - 30000 g
Höhe	110 mm
Herstellerbezeichnung	FCB
Nettogewicht	2,6 kg
Linearität	±0,6 g
Kalibrierung	K2
Produktart	Präzisionswaage

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50	027710 50
Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50 kg	027700 50