

**KERN****Plattformwaage, Typ IOC mit Eichzulassung, maximaler Wägebereich: 60Lkg****Bestelldaten**

Bestellnummer	479608 60L
GTIN	4045761207226
Artikelklasse	47D

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Robuste Edelstahl-Plattformwaage als Paket-, Industrie und Zählwaage einsetzbar.**
- **Zweibereichswaage mit automatischer Umschaltung der Ablesung (genauere Ablesung in der unteren Hälfte des Wägebereichs).**
- **Anzeigeeinheit mit Ziffernhöhe 24 mm, auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels flexiblem Kabel.**
- **Hohe Mobilität durch optionalem Akkubetrieb und kompakter Bauweise.**
- **Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren im Toleranzbereich.**
- **Prozentbestimmung: Ermöglicht das Einwiegen auf einen vorgegebenen Wert (100%) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.**
- **Stückzählen: Schnelles Erfassen von großen Stückzahlen durch einfache Zählfunktion. Referenzstückzahlen wählbar 5, 10, 25, 50 Stück.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges Prüfgewicht auf Anfrage).**

Plattformwaage **mit Eichzulassung** (Optionale Eichung unter Nr. 479609 bestellbar.) Eine Vielzahl an (optionalen) Datenschnittstellen ermöglicht ein bequemes Übertragen der Wägedaten. Optionale Rezeptur erhältlich: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive Netzadapter, Tischfuß inklusive Wandhalterung, Arbeitsschutzhaube.

**Sonderzubehör:**

Eichung Nr. 479609 Gr. 300

**Hinweis:**

Zur ordnungsgemäßen Eichung wird der Aufstellungsort der Waage benötigt. Bitte Eichung Nr. 479609 mitbestellen und Aufstellungsort angeben.

---

**Technische Beschreibung**

Stückgewicht minimal	20 g
IP-Schutzart	IP 65
Ablesung oberer Wägebereich	20 g
Abmessung Wägeplatte	500×400 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nettogewicht	9 kg
maximaler Wägebereich	0 - 60 kg
Ablesung	10 g
Einschwingzeit	2 s
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Herstellerbezeichnung	Typ IOC
Reproduzierbarkeit	20 g
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Produktart	Plattformwaage

---

**Dienstleistungen**

Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 100 kg	027700 100
DAkkS-Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 180	027710 180