



## Akku-Kompakt-Bandsäge, Typ: M12FBS64



### Bestelldaten

Bestellnummer	078202 M12FBS64
GTIN	4058546346324
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Kompakte, kraftvolle FUEL™ Akku-Bandsäge mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor für mobiles Sägen mit verbesserter Handlichkeit.**

- **Einfacher und werkzeugloser Sägebandwechsel.**
- **Stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit mit Geschwindigkeitsschalter.**
- **Robuste Metallkonstruktion, Metallhaken.**
- **LED-Beleuchtung des Schnittbereichs.**

#### Lieferumfang:

Inklusive 2x M12 B4 Akku, Ladegerät, Transportkoffer.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie unter Nr. 073816 und 073809. Passende Sägebänder auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Sägeband Länge	776 mm
Gewicht	3,2 kg

Akkuspannung	12 V
Bandgeschwindigkeit	0 - 116 m/min
Akkukapazität	4 Ah
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Schnitttiefe 90°	64 mm
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Herstellerbezeichnung	M12FBS64
Akkuart	Lithium-Ion
Sägeband Breite	13 mm
Verpackung	Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ HB 12 V
Produktart	Säge

## Zubehör

Akku-Starter-Set Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Li-Ion System M12B4 Akkutyp MB12	073815 MB12
Akku-Ladegerät Typ M1218SC	073840 M1218SC
Li-Ion System M12B6 Akkutyp MB12	073829 MB12
Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp MB12	073814 MB12