

Garant
Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	215176 32/5
GTIN	4062406569990
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Das Eckfrässystem für **stufenloses Schulterfräsen**. Die kompakte Wendep Plattengröße sorgt für **enorme Stabilität** bei extra hoher Schneidenanzahl - für **höchste Produktivität**.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	32 mm
Gesamtlänge L _{ges}	110 mm
Schaft-Ø D _s h6	32 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Wendep lattschrauben-Set	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
maximale Schnitttiefe a _{p max}	2 mm
Auskraglänge L ₁	50 mm
passende Wendeschneidplatte	XNEX 040308
Schaftausführung	Weldonschaft

Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 1	219878 1
--	----------