

### Frontgreifzange atramentiert, ganze Länge: 200mm



#### **Bestelldaten**

Bestellnummer	705991 200
GTIN	4003773087243
Artikelklasse	73F

## **Beschreibung**

#### Ausführung:

Spezielle, extra schlanke Kopfform für beengte Arbeitsverhältnisse. **Durchgestecktes Gelenk** (=doppelte Führung) und Klemmschutz gegen Quetschverletzung. Rasten-Feinverstellung über gefederten Druckknopf, 5-fach verstellbar für präzises Anpassen der Greifweite. Frontgreif- und Seitengreiffunktion. Zange grau atramentiert, Kopf poliert, Zähne zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 61 HRC).

Griffe mit Kunststoff überzogen.

#### **Verwendung:**

Sicheres frontales Greifen auch flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage. Greifen, Anziehen und Lösen auch vergüteter Schraubenköpfe sowie abgenutzter Bolzen und Schrauben.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

# **Technische Beschreibung**

ganze Länge	200 mm
Klemmschutz	ja
Backenbreite	11 mm
Anzahl Rasten Feineinstellung	5
Spannweite für Rohre	7/8 Zoll
Spannweite für Sechskant	22 mm
Selbstklemmung	ja
Backenlänge	27 mm

Herstellerbezeichnung	TwinGrip
Ausführung Backen	3-Punkt-Anlage
Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Produktart	Rohrgreifzange