



Frontgreifzange atramentiert, mit Griffhüllen, ganze Länge: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	705992 200
GTIN	4003773087250
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle, extra schlanke Kopfform für beengte Arbeitsverhältnisse. **Durchgestecktes Gelenk** (=doppelte Führung) und Klemmschutz gegen Quetschverletzung. Rasten-Feinverstellung über gefederten Druckknopf, 5-fach verstellbar für präzises Anpassen der Greifweite. Frontgreif- und Seitengreiffunktion. Zange grau atramentiert, Kopf poliert, Zähne zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 61 HRC).

Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Verwendung:

Sicheres frontales Greifen auch flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage. Greifen, Anziehen und Lösen auch vergüteter Schraubenköpfe sowie abgenutzter Bolzen und Schrauben.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	200 mm
Selbstklemmung	ja
Anzahl Rasten Feineinstellung	5
Backenlänge	27 mm
Spannweite für Rohre	7/8 Zoll
Klemmschutz	ja
Spannweite für Sechskant	22 mm

Backenbreite	11 mm
Herstellerbezeichnung	TwinGrip
Ausführung Backen	3-Punkt-Anlage
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Produktart	Rohrgreifzange