



Zangenschlüssel, ganze Länge: 100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	813700 100
GTIN	4003773087281
Artikelklasse	83D

Beschreibung

Ausführung:

Parallel geführte, **glatte** Greifbacken; verchromte Ausführung.

Rastenverstellung durch Knopfdruck und Spannhebel für hohen Anpressdruck der Backen. Der Hub zwischen den Greifflächen erlaubt **Nachfassen nach Ratschenprinzip**. Zangenschlüssel verchromt, Griffe aufgeprägte rauhe Oberfläche. **Einhändige, druckknopflose Feinverstellung durch Anchieben**.

Verwendung:

Schonendes Greifen von Schrauben, Muttern, verchromten Armaturen etc.

Hinweis:

Schonbacken unter Nr. 813725 erhältlich.

Technische Beschreibung

Spannweite	0 - 21 mm
ganze Länge	100 mm
Maullänge	13 mm
Produktart	Zangenschlüssel